


Garant**Diamantová brusná tělíska tvrdě pájená D427, D, Typ: ZY4004****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	552750 ZY4004
GTIN	4045197880888
Třída artiklu	51E

Popis**Provedení:**

Přesně broušené polotovary s **diamantovým obložením** při **vakuovém tvrdém pájení**.

Výhoda:

- **Vysoký řezný výkon ve srovnání s galvanicky vázanými brusnými tělíska** díky **velkému přesahu zrn (asi 70 % brusného zrna vyčnívá z pojiva) a silnější vazbě**.
- **Otevřená struktura a hrubé zrn D427 snižují teplotu při broušení a minimalizují sklon k zanášení**.

Použití:

Při ručním použití, na průmyslových robotech nebo CNC bruskách pro **hrubé broušení** s vysokým úběrem materiálu. **Obvodové frézování, frézování kontur** kompozitních materiálů (CFK/GFK), sklolaminátu, grafitu, Honeycomb.

Upozornění:

Další druhy zrna, zvláštní tvary nebo brusná tělíska s vnitřním chlazením pro stacionární použití k dodání na poptávku.

Technický popis

Ø stopky	6 mm
----------	------

Celková délka	50 mm
Ø hlavy	40 mm
Popis tvaru	Talíř
Délka hlavy	3,5 mm
Brusivo	diamant
Zkratka brusiva	D
Druh produktu	Brusné tělísko

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Plasty, GFK	vhodný	15-20 m/s	
Kámen	vhodný	15-20 m/s	
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		