



## Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele, ESD, Maximální utahovací moment: 500cNm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	659918 500
GTIN	7610733269457
Třída artiklu	63D

### Popis

#### Provedení:

**Silová rukojeť** s dobře uchopitelným elastomerovým pláštěm umožňuje bezproblémový přenos potřebného utahovacího momentu, dokonce i v případě **mokrých nebo zaolejovaných rukou**. Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu šroubovák se signálem slyšitelně a hmatatelně vypne a je okamžitě připraven k dalšímu použití. Uvolňovací moment je vyšší než utahovací moment (ochrana proti přetížení).

Nastavení požadovaného krouticího momentu pomocí kolečka na konci rukojeti. Aretace polohy brání neúmyslné změně nastavení. Dobře čitelná mikrometrická stupnice chráněná před znečištěním.

**Vhodné dle ESD.** Pro **upínání výměnných čepelí 6 mm** (č. 659920– 659928).

#### Použití:

Ke kontrolovanému zašroubování při zadaném utahovacím momentu.

#### Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Upozornění:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

### Technický popis

Maximální utahovací moment	500 cNm
Rozsah utahovacích momentů	1 - 5 Nm
Vhodné výměnné čepele	6 mm
Dělení stupnice, 1 dílek =	10 cNm

Rozsah utahovacích momentů	100 - 500 cNm
Přesnost měření utahovacího momentu	±6 %
Ukazatel	analogová
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nastavitelný
Přepínatelné rozlišení	Nm
Hmotnost	103 g
Typ připojení	výměnná čepel
Feedback	s vypínáním
Nastavení hodnoty vypínání	s nastavovací stupnicí
Princip vypínání	mechanická kluzná spojka
Měření	Krouticí moment
Norma	DIN EN ISO 6789
Celková délka L	124 mm
Kalibrování	O1
Nastavení utažení	utahování doprava
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Data lze protokolovat	ne
Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	dotykový
Měřicí technika	mechanická
Označení výrobce	MecaTorque ESD
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Pevně nastavený utahovací moment	ne
Druh produktu	Momentový šroubovák

## Služby

Kalibrace Momentový šroubovák Maximální utahovací moment 0,04-20 Nm

020200 0,04-20

## Příslušenství

Elektronická zkoušečka momentových šroubováků „TST“  
Maximální utahovací moment 10 Nm

---

654300 10