



Momentový šroubovák se stupnicí, upínání bitů D 6,3, ESD, Maximální utahovací moment: 500cNm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	659917 500
GTIN	7610733269471
Třída artiklu	63D

Popis

Provedení:

Silová rukojeť s dobře uchopitelným elastomerovým pláštěm umožňuje bezproblémový přenos potřebného utahovacího momentu, dokonce i v případě **mokrých nebo zaolejovaných rukou**. Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu šroubovák se signálem slyšitelně a hmatatelně vypne a je okamžitě připraven k dalšímu použití. Uvolňovací moment je vyšší než utahovací moment (ochrana proti přetížení).

Vhodné dle ESD.

Nastavení požadovaného krouticího momentu pomocí kolečka na konci rukojeti. Aretace polohy brání neúmyslné změně nastavení. Dobře čitelná mikrometrická stupnice chráněná před znečištěním.

Držák bitů s magnetem pro upínání bitů C 6,3.

Použití:

Ke kontrolovanému zašroubování při zadaném utahovacím momentu.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Upozornění:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Technický popis

Bitový upínač	D 6,3
Přesnost měření utahovacího momentu	±6 %
Rozsah utahovacích momentů	100 - 500 cNm

Maximální utahovací moment	500 cNm
Ukazatel	analogová
Rozsah utahovacích momentů	1 - 5 Nm
Dělení stupnice, 1 dílek =	10 cNm
Měření	Krouticí moment
Feedback	s vypínáním
Přepínatelné rozlišení	Nm
Norma	DIN EN ISO 6789
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nastavitelný
Hmotnost	119 g
Nastavení hodnoty vypínání	s nastavovací stupnicí
Typ připojení	Upínání bitu 1/4 palce
Princip vypínání	mechanická kluzná spojka
Celková délka L	144 mm
Kalibrování	O1
Nastavení utažení	utahování doprava
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Data lze protokolovat	ne
Měřicí technika	mechanická
Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	dotykový
Označení výrobce	MecaTorque ESD
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Pevně nastavený utahovací moment	ne
Druh produktu	Momentový šroubovák

Služby

Kalibrace Momentový šroubovák Maximální utahovací moment 0,04-20 Nm

020200 0,04-20

Příslušenství

Elektronická zkoušečka momentových šroubováků „TST“
Maximální utahovací moment 10 Nm

654300 10