



## Momentový šroubovák se stupnicí, upínání bitů D 6,3, ESD, Maximální utahovací moment: 200cNm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	659917 200
GTIN	7610733269464
Třída artiklu	63D

### Popis

#### Provedení:

**Silová rukojeť** s dobře uchopitelným elastomerovým pláštěm umožňuje bezproblémový přenos potřebného utahovacího momentu, dokonce i v případě **mokrých nebo zolejovaných rukou**. Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu šroubovák se signálem slyšitelně a hmatatelně vypne a je okamžitě připraven k dalšímu použití. Uvolňovací moment je vyšší než utahovací moment (ochrana proti přetížení).

#### Vhodné dle ESD.

Nastavení požadovaného krouticího momentu pomocí kolečka na konci rukojeti. Aretace polohy brání neúmyslné změně nastavení. Dobře čitelná mikrometrická stupnice chráněná před znečištěním.

**Držák bitů s magnetem** pro upínání bitů C 6,3.

#### Použití:

Ke kontrolovanému zašroubování při zadaném utahovacím momentu.

#### Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Upozornění:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

### Technický popis

Dělení stupnice, 1 dílek =	5 cNm
Ukazatel	analogová
Přesnost měření utahovacího momentu	±6 %

Rozsah utahovacích momentů	0,4 - 2 Nm
Maximální utahovací moment	200 cNm
Rozsah utahovacích momentů	40 - 200 cNm
Bitový upínač	D 6,3
Princip vypínání	mechanická kluzná spojka
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nastavitelný
Nastavení hodnoty vypínání	s nastavovací stupnicí
Feedback	s vypínáním
Norma	DIN EN ISO 6789
Měření	Krouticí moment
Celková délka L	144 mm
Typ připojení	Upínání bitu 1/4 palce
Přepínatelné rozlišení	Nm
Hmotnost	113 g
Kalibrování	O1
Nastavení utažení	utahování doprava
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Data lze protokolovat	ne
Měřicí technika	mechanická
Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	dotykový
Označení výrobce	MecaTorque ESD
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Pevně nastavený utahovací moment	ne
Druh produktu	Momentový šroubovák

## Služby

Kalibrace Momentový šroubovák Maximální utahovací moment 0,04-20 Nm

020200 0,04-20

---

## Příslušenství

Elektronická zkoušečka momentových šroubováků „TST“  
Maximální utahovací moment 2 Nm

654300 2

Elektronická zkoušečka momentových šroubováků „TST“  
Maximální utahovací moment 10 Nm

654300 10