

Garant**Otočný přesný soustružnický hrot s prodlouženým hrotem, Největší Ø / Morse kužel: 64/4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	321360 64/4
GTIN	4045197880796
Třída artiklu	31Z

Popis**Provedení:**

- **Nástroj je kompletně kalený a broušený.**
- **Lícování v ložisku pro vysoké axiální síly.**
- **Bezúdržbové trvalé mazání.**
- **Těsnicí kroužek ložiska brání proniknutí nečistot a chladicího média.**

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům. Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středícím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

- **Kombinovaný nástroj pro standardní středění a obrábění trubek.**
- **Dokonalý víceúčelový hrot pro univerzální použití na ručních CNC strojích.**

Nejmenší Ø d: 16 mm

Zkrácená délka hlavy L₁: 78 mm

Délka hlavy L: 100 mm

Maximální chyba obvodové házivosti: 0,005 mm

Maximální počet otáček: 3800 min⁻¹

Pro hmotnost obrobku: 330 kg

Technický popis

Maximální počet otáček	3800 min ⁻¹
------------------------	------------------------

Pro hmotnost obrobku	330 kg
Maximální chyba obvodové házivosti	0,005 mm
Délka hlavy L	100 mm
Úhel kuželu a	60 stupeň
Zkrácená délka hlavy L ₁	78 mm
Nejmenší Ø d	16 mm
Druh produktu	Středicí hrot