

**Garant****Pevný TK středící hrot 60° s odtlačovacím závitem, Největší Ø / Morse kužel: 32/4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	323210 32/4
GTIN	4045197882639
Třída artiklu	31Z

**Popis****Provedení:**

- **Vysoce precizní TK hrot. Tvarová TK konstrukce pro optimální stabilitu a bezpečnost proti zlomu, díky tomu nejsou potřebná dodatečná bezpečnostní zařízení.**
- **Úhel hrotu 60 °.**
- **Vysoká kvalita povrchu na stopce pro optimální usazení.**
- **Kompletní nástroj kalený a broušený.**
- **S tvrdokovovými hroty pro použití s vysokým opotřebením.**

**Popis:**

Středící hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům. Středící hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středícím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středící hrot zapustí.

**Použití:**

K obrábění broušením vysoce přesných konstrukčních dílů.

**Zvláštní příslušenství:**

Odtlačovací matice č. 323230.

**Upozornění:**

Odtahovací matici objednávejte odděleně. Geometrické rozměry dle DIN 806 E.

Délka hlavy L: 72,5 mm

Vnější Ø D: 31,6 mm

Maximální chyba obvodové házivosti: 0,001 mm

Závit M: M36×1,5

**Technický popis**

Vnější Ø D	31,6 mm
Morse kužel	4
Maximální chyba obvodové házivosti	0,001 mm
Závit M	M36×1,5
Délka hlavy L	72,5 mm
Druh produktu	Středicí hrot

---

## Příslušenství

Odtlačovací matice Typ M36	323230 M36
----------------------------	------------