

Garant**Pevný TK středící hrot 60° s odtlačovacím závitem, Největší Ø / Morse kužel: 44/5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	323210 44/5
GTIN	4045197882684
Třída artiklu	31Z

Popis**Provedení:**

- **Vysoce precizní TK hrot. Tvarová TK konstrukce pro optimální stabilitu a bezpečnost proti zlomu, díky tomu nejsou potřebná dodatečná bezpečnostní zařízení.**
- **Úhel hrotu 60 °.**
- **Vysoká kvalita povrchu na stopce pro optimální usazení.**
- **Kompletní nástroj kalený a broušený.**
- **S tvrdokovovými hroty pro použití s vysokým opotřebením.**

Popis:

Středící hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům. Středící hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středícím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středící hrot zapustí.

Použití:

K obrábění broušením vysoce přesných konstrukčních dílů.

Zvláštní příslušenství:

Odtlačovací matice č. 323230.

Upozornění:

Odtahovací matici objednávejte odděleně. Geometrické rozměry dle DIN 806 E.

Délka hlavy L: 87,5 mm

Vnější Ø D: 44,7 mm

Maximální chyba obvodové házivosti: 0,001 mm

Závit M: M48×1,5

Technický popis

Vnější Ø D	44,7 mm
Morse kužel	5
Maximální chyba obvodové házivosti	0,001 mm
Závit M	M48×1,5
Délka hlavy L	87,5 mm
Druh produktu	Středicí hrot

Příslušenství

Odtlačovací matice Typ M48	323230 M48
----------------------------	------------