

**Ocílka pro ocel speciální korund střední / velmi jemná, Délka×šířka:  
125X50mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	558855 125X50
GTIN	9003172581248
Třída artiklu	56Z

**Popis****Provedení:**

Keramicky vázané kombinované obtahovací kameny se stupněm tvrdosti O/P. Jedna strana hrubá k předbroušení, jedna strana jemná k dokončení.

**Ušlechtilý speciální korund** zrno 180 (střední) s **dlouhou životností**. Druhá strana ušlechtilý korund zrno 500 (velmi jemné), velmi dobře řezající, **vysoká kvalita povrchu**.

**Použití:**

Pro odhroťování, jemné broušení nerovností, zaoblování hran.

**Upozornění:**

**Speciální lešticí kameny pro vyrovnávání k dodání na poptávku.**

**Technický popis**

Stupeň jemnosti	středně / velmi jemné
Zrnitost	180
Zrnitost	500
Šířka	50 mm
Výška	20 mm
Délka	125 mm
Druh produktu	Obtahovací kámen

**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	omezené použití		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
INOX	omezené použití		
Ti	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
CuZn	omezené použití		
Plasty, GFK	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		