

**Brousek pro CBN a diamantové brusné kotouče, Druh zrna a zrnitost: EK240****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	599840 EK240
GTIN	9003174642909
Třída artiklu	53Y

**Popis****Provedení:**

Zdrsňovací a ostřicí brousky s různými rozměry s homogenní strukturou.

Brousek z **ušlechtilého korundu s keramickým pojivem (standardní použití)**.

**Použití:**

- **Ostření (obnova přesahu zrna) diamantových a CBN brusných kotoučů po orovnání nebo v průběhu procesu broušení. Pojivo je zatlačováno zpět, diamantová nebo CBN brusná tělesa budou opět řezat.**
- **Použití ruční nebo stacionární na bruskách zapichovacím způsobem.**
- **Doporučuje se mokré broušení.**

**Upozornění:**

Brousky je nutné skladovat pokud možno ve vlhku.

**Technický popis**

Zkratka brusiva	A
Pro brusné kotouče se zrnem	46 – 126 µm
Brusivo	Ušlechtilý korund
Specifikace	A240V
Zrnitost	240
Délka	200 mm
Šířka	50 mm

Výška	25 mm
Druh produktu	Brousek