



Stojan držáku



Údaje o objednávce

Artikové číslo	482900
GTIN	4030489221210
Třída artiklu	48B

Popis

Provedení:

Noha držáku k upínání držáku koncových měrek č. 481700. K použití jako měrka spárová, přesný nádrh atd. Lakovaná noha, plocha ke stání broušená. Podložka pro držák koncových měrek je přesně seřízena k ploše ke stání.

Délka: 106 mm

Šířka: 70 mm

Výška: 28 mm

Technický popis

Výška	28 mm
Šířka	70 mm
Délka	106 mm
Druh produktu	Stojan držáku

Příslušenství

481900 10

Pár měřicích čelistí s válcovým osazením Ø nastavce na pár čelistí 10 mm

Pár planparalelních měřicích ramen Typ 125

481902 125

Držák základních měrek s rychloposuvem Rozsah upínání 100-200 mm

481700 100-200

Pár rovinných měřicích ramen Typ 100

481901 100

Pár planparalelních měřicích ramen Typ 100

481902 100

Pár měřicích čelistí s válcovým osazením Ø nastavce na pár čelistí 16 mm

481900 16

Pár měřicích čelistí s válcovým osazením Ø nastavce na pár čelistí 4 mm

481900 4

Držák základních měrek s rychloposuvem Rozsah upínání 200-400 mm

481700 200-400

Pár měřicích čelistí s válcovým osazením Ø nastavce na pár čelistí 20 mm

481900 20

Držák základních měrek s rychloposuvem Rozsah upínání 0-100 mm

481700 0-100

Pár rovinných měřicích ramen Typ 125

481901 125