



Sinusové pravítko, Rozteč válečků: 200 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	483000 200
GTIN	4045197210661
Třída artiklu	42K

Popis

Provedení:

Kompletně kalené a přesně broušené, s čelním dorazem pro zajištění obrobku proti prokluzu.

Použití:

Pro přesnou kontrolu a nastavování úhlu paralelními základními měrkami sinusovou metodou (základní měrky viz č. 480200 – 481310).

Součástí dodávky je převodní tabulka stupně/minuty na mm (např. musí být pro zachování úhlu 10° pod jeden váleček pravítka vložena základní měrka o výšce 17,365 mm).

Všechny díly: Kalené

Šířka bez koleček: 15 mm

Výška bez koleček: 29,5 mm

Přesnost odstupů koleček: $\pm 0,004$ mm

Paralelnost dosedací plochy k podložce koleček: $\pm 0,0025$ mm

Technický popis

Výška bez koleček	29,5 mm
Rozteč válečků	200 mm
Šířka bez koleček	15 mm
Paralelnost dosedací plochy k podložce koleček	$\pm 0,0025$ mm
Přesnost odstupů koleček	$\pm 0,004$ mm
Norma	DIN 2273
Všechny díly	Kalené

Druh produktu

Sinusové pravítko

Služby

Popisování laserem Typ

018940