

Garant**90° tangenciální vysoce výkonná rohová fréza GARANT Power Tang, s otvorem, Ø D / Zef: 63/4Lmm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215126 63/4L
GTIN	4045197878793
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Maximální stabilita díky tangenciálně uspořádaným vyměnitelným destičkám. Vysoké hodnoty posuvu pro maximální objem odebraného materiálu za čas na základě optimální stability vyměnitelných destiček ve směru obrábění.

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 3,0** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

Technický popis

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219882 (15IP; 3,0 Nm)
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	81 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LO.. 130708
Ø břitu D_c	63 mm
Efektivní počet břitů Z_{eff}	4
Upínací otvor Ø	27 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	93 mm
Řada	Power Tang

Počet vyměnitelných břitových destiček	28
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	rohové frézování
Dělení břitů	nestejný
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rhová fréza

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 3,0 Nm	211750 3,0
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219882