

**Mitutoyo****Stroj na zkoušení tvrdosti Rockwell, Typ: HR110****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	495080 HR110
GTIN	4946368631554
Třída artiklu	44F

**Popis****Provedení:**

Přístroje na zkoušení tvrdosti s robustní konstrukcí a vysokou přesností (dle DIN EN ISO 6508-2, ASTM E-18). Práce bez napájení proudem, automaticky přednastavený úchylkoměr, není nutné žádné manuální přednastavování.

**Rozsah dodávky:**

Včetně diamantového vnikacího tělíska, vnikacího tělíska s ocelovou kuličkou 1/16 palce, náhradních ocelových kuliček 1/16 palce, plochého dorazu Ø 64 mm, dorazu V Ø 40 mm, krytu na ochranu proti prachu, desek pro porovnání tvrdosti, vodováhy. 3 desky pro porovnávání tvrdosti.

**Upozornění:**

Další příslušenství na poptávku.

Kalibrování: Cena na poptávku

Odečet: 0,5 HR

Ukazatel: Úchylkoměr

Kontrolní postup: Rockwell

Stupnice Rockwell: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V

Obsluha: ruční

Hlavní zatížení zkušební síla: 60; 100; 150 kg

## Technický popis

Stupnice Rockwell	A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V
Výška	780 mm
Odečet	0,5 HR
Délka	512 mm
Předběžné zkušební zatížení	10 kg
Obsluha	ruční
Šířka	296 mm
Kontrolní postup	Rockwell
maximální šířka vzorku	180 mm
Hmotnost	49 kg
Ukazatel	Úchylkoměr
Maximální výška vzorku	180 mm
Hlavní zatížení zkušební síla	60; 100; 150 kg
Označení výrobce	HR-110MR
Zdroj energie	Síťový provoz
Kalibrování	Cena na poptávku
Druh produktu	Stroj na zkoušení tvrdosti Rockwell