

Mitutoyo**Stroj na zkoušení tvrdosti Rockwell, Typ: HR320****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	495080 HR320
GTIN	4946368631677
Třída artiklu	44F

Popis**Provedení:**

Přístroje na zkoušení tvrdosti s robustní konstrukcí a vysokou přesností (dle DIN EN ISO 6508-2, ASTM E-18). Dodatečně Super-Rockwell.

Rozsah dodávky:

Včetně diamantového vnikacího tělíska, vnikacího tělíska s ocelovou kuličkou 1/16 palce, náhradních ocelových kuliček 1/16 palce, plochého dorazu Ø 64 mm, dorazu V Ø 40 mm, krytu na ochranu proti prachu, desek pro porovnání tvrdosti, vodováhy. 5 destiček pro srovnávání tvrdosti, síťový napaječ.

Upozornění:

Další příslušenství na poptávku.

Kalibrování: Cena na poptávku

Odečet: 0,1 HR

Ukazatel: Hodnota tvrdosti, stupnice, zkušební síla, čas držení, zkouška tolerance GO/NG, standardní odchylka

Kontrolní postup: Rockwell

Rozhraní: rozhraní RS232; SPC / Digimatic

Stupnice Rockwell: A, B, C, D, E, F, G, HV, HBW, HRC, HRB, HS, MPa

Obsluha: s motorem

Technický popis

Délka	516 mm
Hlavní zatížení zkušební síla	15; 30; 45; 60; 100; 150 kg
Obsluha	s motorem
Předběžné zkušební zatížení	3; 10 kg
Kontrolní postup	Rockwell
Maximální výška vzorku	180 mm
maximální šířka vzorku	180 mm
Šířka	235 mm
Hmotnost	46 kg
Odečet	0,1 HR
Výška	780 mm
Stupnice Rockwell	A, B, C, D, E, F, G, HV, HBW, HRC, HRB, HS, MPa
Ukazatel	Hodnota tvrdosti, stupnice, zkušební síla, čas držení, zkouška tolerance GO/NG, standardní odchylka
Napájení	100 – 240 V / 50 – 60 Hz
Rozhraní	rozhraní RS232; SPC / Digimatic
Označení výrobce	HR-320MS
Zdroj energie	Síťový provoz
Kalibrování	Cena na poptávku
Druh produktu	Stroj na zkoušení tvrdosti Rockwell