

**HOLEX****Soustružnický nůž pravý podobný DIN 4972 (ISO 2), P20/K25, Stopka 4hran: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	296125 10
GTIN	4045197884695
Třída artiklu	22E

**Popis****Provedení:**

Osazen diamantem broušenými tvrdokovovými řeznými destičkami.

**Použití:**

P20/K25 pro obrábění oceli a litiny.  
M20 pro obrábění nerezových ocelí.

**Pozor:**

U hrubovacích a přerušovaných řezů musí být břit sražen bór-karbidovou ruční lapovačkou (č. 558812).

**Technický popis**

Stopka 4hran	10 mm
Celková délka	100 mm
Řezný materiál	P20/K25
Druh produktu	Soustružnické nože