

HOLEX**Soustružnický nůž zapichovací vnitřní pravý podobný DIN 263 (ISO 11), M20, Stopka 4hran: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	297145 16
GTIN	4045197885616
Třída artiklu	22E

Popis**Provedení:**

Osazen diamantem broušenými tvrdokovovými řeznými destičkami.

Použití:

P20/K25 pro obrábění oceli a litiny.

M20 pro obrábění nerezových ocelí.

Pozor:

U hrubovacích a přerušovaných řezů musí být břit sražen bór-karbidovou ruční lapovačkou (č. 558812).

Technický popis

Stopka 4hran	16 mm
Šířka břitu	5 mm
Pro otvory od Ø	40 mm
Maximální hloubka zápichu t_{max}	12 mm
Celková délka	180 mm
Řezný materiál	M20
Druh produktu	Soustružnické nože