

**3M****Rounový brusný pás (A) DF-BL, 13×305 mm, Srovnání zrnitosti: 180****Údaje o objednavce**

Artikové číslo	558476 180
GTIN	4054596624306
Třída artiklu	53M

**Popis****Provedení:**

Flexibilní rounový pás brusné tkaniny s vysokou **stabilitou hran**, odolný proti roztržení.

Pružný rounový pás pro použití u ručně vedených strojů.

Syntetické nylonové rouno s brusným zrnem ve vazbě ze syntetické pryskyřice, dlouhá životnost, **rovnoměrné finišování povrchů, nízká tvorba tepla.**

**Použití:**

Pro odjehlování, matování a dokončování. **Textilní podklad s malým protažením** je vhodný obzvláště pro silnější zatížení na pneumatických bruskách.

**Technický popis**

Stupeň jemnosti	střední
Srovnání zrnitosti	180
Provedení	A medium
Barva	červená
Řada	DF-BL

Zkratka brusiva	A
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Šířka brusného pásu	13 mm
Délka brusného pásu	305 mm
Atribut názvu produktu	13×305 mm
Druh produktu	Brusný pás s rounem

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	vhodný	20-25 m/s	
Ocel < 900 N/mm	vhodný	20 m/s	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	20 m/s	P
Ocel < 55 HRC	vhodný	20 m/s	H
Ocel < 60 HRC	vhodný	20 m/s	H
Ocel < 67 HRC	vhodný	20 m/s	H
INOX	vhodný	20 m/s	
Ti	vhodný	20 m/s	
GG(G)	vhodný	20 m/s	K
CuZn	vhodný	20 m/s	N
Plasty, GFK	vhodný	20 m/s	
Dřevo	vhodný	20 m/s	
Laky	vhodný	20 m/s	
Uni	vhodný	20 m/s	
suché	vhodný		