

**Brousek pro CBN a diamantové brusné kotouče, Druh zrna a zrnitost: EK600****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	599840 EK600
GTIN	9003172515847
Třída artiklu	53Y

Popis**Provedení:**

Zdrsňovací a ostřicí brousky s různými rozměry s homogenní strukturou.

Brousek z **ušlechtilého korundu s keramickým pojivem (standardní použití)**.

Použití:

- **Ostření (obnova přesahu zrna) diamantových a CBN brusných kotoučů po orovnání nebo v průběhu procesu broušení. Pojivo je zatlačováno zpět, diamantová nebo CBN brusná tělesa budou opět řezat.**
- **Použití ruční nebo stacionární na bruskách zapichovacím způsobem.**
- **Doporučuje se mokré broušení.**

Upozornění:

Brousky je nutné skladovat pokud možno ve vlhku.

Technický popis

Zkratka brusiva	A
Specifikace	A600V
Pro brusné kotouče se zrnem	< 46 µm
Zrnitost	600
Brusivo	Ušlechtilý korund
Délka	200 mm
Šířka	50 mm

Výška	25 mm
Druh produktu	Brousek