

**Nástroj pro válečkování EGI5-32AI univerzální, Typ upínání na stopku: VDI30****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	291530 VDI30
GTIN	4060491000268
Třída artiklu	29F

**Popis****Provedení:**

Pro použití na soustruzích CNC a konvenčních soustruzích.  
Se symetrickou konstrukcí – použitelné jako pravá a levá verze.  
Vysoká flexibilita díky venkovnímu i vnitřnímu použití.  
Nezávislé na průřezu (v rámci doporučeného rozsahu) při vnitřním obrábění.

**Výhoda:**

Možná kvalita povrchu  $R_z < 1 \mu\text{m}$ .  
Možné posuvy až 1 mm/ot. (vnější obrábění).  
Konstantní výsledky díky kontinuálnímu měření síly válcování.

**Použití:**

K mechanickému zušlechťování povrchů.  
K obrábění všech kovových materiálů do pevnosti v tahu  $1400 \text{ N/mm}^2$  a tvrdosti do 45 HRC.  
Pro vnější  $\varnothing$  od 10 mm a vnitřní  $\varnothing$  od 32 mm.

**Vhodné pro:**

Rozsah  $\varnothing$  vnější (doporučený): 10 mm – 100 mm  
Rozsah  $\varnothing$  vnitřní (doporučený): 32 mm – 150 mm

**Rozsah dodávky:**

Dva náhradní válečky, vestavěné v kleci.

**Upozornění:**

- Další připojení stopek k dodání na poptávku.
- Detailní technologická doporučení získáte v návodu k provozu.

**Technický popis**

Maximální síla válcování	3 kN
Ø minimálního předvrtání $D_{\min}$	32 mm
Ø válečků	5 mm
Středové přesazení hrotu f	58 mm
Typ upínání na stopku	VDI30
Délka vyložení $L_A$	168 mm
Užitná délka $L_N$	100 mm
Směr řezu	Vlevo a vpravo
Druh produktu	Nástroj pro válečkování