

**Držák na momentový šroubovák, Maximální utahovací moment: 500cNm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	659991 500
GTIN	2050001922328
Třída artiklu	66F

Popis**Vhodné pro:**

Výměnné čepele pro šrouby Torx® č. 659995 a Torx Plus® č. 659996 a také sada č. 659990.

Technický popis

Maximální utahovací moment	500 cNm
Rozsah utahovacích momentů	60 - 500 cNm
Přesnost měření utahovacího momentu	±6 %
Rozsah utahovacích momentů	0,6 - 5 Nm
Přepínatelné rozlišení	Nm
Celková délka L	131,4 mm
Měření	Krouticí moment
Feedback	s vypínáním
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	přednastavený

Typ připojení	výměnná čepel
Princip vypínání	mechanické spuštění krátké dráhy
Nastavení hodnoty vypínání	přednastavený
Řada	Dinaplus
Nastavení utažení	Utahování doprava
Data lze protokolovat	ne
Signalizace spuštění	dotykový
Měřicí technika	mechanická
Pevně nastavený utahovací moment	ano
Druh produktu	Momentový šroubovák