

Garant**Středicí vrták HSS-E prodloužený A, bez povlaku, Jmenovitý Ø DC k12: 5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	111300 5
GTIN	4045197884602
Třída artiklu	11A

Popis**Provedení:**

Vybroušen z plného materiálu a podbroušen. Opatřen spirálovou drážkou. Prodloužená stopka, podobný DIN 333-A.

Technický popis

Tolerance stopky	h7
Celková délka L	120 mm
Ø stopky D _s	14 mm
Počet břitů Z	2
Pro Ø obrobku	63 – 100 mm
Jmenovitý Ø D _c	5 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,04 mm/ot,
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS E
Norma	Výrobní norma
Typ	A
Tolerance jmenovitý Ø	k12
Úhel zahloubení	60 stupeň
Směr řezu	pravý
Stopka	válcová stopka s h7

Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Středicí vrtáky

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	70 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	45 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	40 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	30 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	25 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	10 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	8 m/min	M
GG(G)	omezené použití	25 m/min	K
CuZn	vhodný	80 m/min	N
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		