



## Díleňský zkušební přístroj SENSOTORK®, Maximální utahovací moment: 20Nm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	654250 20
GTIN	4018754181148
Třída artiklu	63B

### Popis

#### Provedení:

#### Kompaktní díleňský zkušební přístroj pro momentové klíče.

Možnost bezproblémového rozšíření díky vyměnitelným snímačům naměřených hodnot. Vysoká přesnost díky plochým měřicím snímačům (nepatrné příčné síly) se zpracováním a digitalizací naměřených dat přímo ve snímači (odchylka zobrazení od naměřené hodnoty činí  $\pm 0,25\%$  v rozsahu 20 % – 100 % jmenovité hodnoty;  $\pm 0,5\%$  v rozsahu 10 % – 20 % jmenovité hodnoty a  $\pm 1\%$  v rozsahu 2 % – 10 % jmenovité hodnoty).

Vysoká spolehlivost díky přídavnému displeji skutečně aplikovaného utahovacího momentu u momentových klíčů.

#### Rozsah dodávky:

Včetně snímače měřených hodnot, držáku, displeje, stativu displeje, spirálového kabelu, síťového napáječe s přívodním kabelem (1,5 m), sady upevňovacích prvků pro vodorovnou a svislou zkušební polohu.

### Technický popis

Rozměr h <sub>2</sub>	215 mm
-----------------------	--------

Rozměr $h_1$	79 mm
Maximální utahovací moment	20 Nm
Rozměr b	180 mm
Rozměr l	180 mm
Hmotnost	6,2 kg
Upínací 4hran	1/4 palec
Rozsah měření	0,4 – 20 Nm
Zdroj energie	Síťový provoz
Nastavení utažení	Utahování doprava a doleva
Rozhraní	Rozhraní USB
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Kalibrování	O4
Druh produktu	Kalibrační a seřizovací zařízení

## Služby

Kalibrace oboustranněMomentová zkoušečka / senzor Maximální utahovací moment 400/2 Nm	020140 400/2
Kalibrace DAkkS oboustranněMomentová zkoušečka / senzor Maximální utahovací moment 0,1-1100/2 Nm	020150 0,1-1100/2

## Příslušenství

Snímač naměřených hodnot Maximální utahovací moment 20 Nm	654255 20
--	-----------