

**HOLEX****Soustružnický nůž zapichovací vnitřní pravý podobný DIN 263 (ISO 11), M20,  
Stopka 4hran: 12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	297145 12
GTIN	4045197885609
Třída artiklu	22E

**Popis****Provedení:**

Osazen diamantem broušenými tvrdokovovými řeznými destičkami.

**Použití:**

P20/K25 pro obrábění oceli a litiny.

M20 pro obrábění nerezových ocelí.

**Pozor:**

U hrubovacích a přerušovaných řezů musí být břit sražen bór-karbidovou ruční lapovačkou (č. 558812).

**Technický popis**

Stopka 4hran	12 mm
Pro otvory od Ø	30 mm
Šířka břitu	4 mm
Maximální hloubka zápichu $t_{max}$	10 mm
Celková délka	160 mm
Řezný materiál	M20
Druh produktu	Soustružnické nože