

**HOLEX****Soustružnický nůž zapichovací vnitřní pravý podobný DIN 263 (ISO 11), M20,  
Stopka 4hran: 25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	297145 25
GTIN	4045197885630
Třída artiklu	22E

**Popis****Provedení:**

Osazen diamantem broušenými tvrdokovovými řeznými destičkami.

**Použití:**

P20/K25 pro obrábění oceli a litiny.

M20 pro obrábění nerezových ocelí.

**Pozor:**

U hrubovacích a přerušovaných řezů musí být břit sražen bór-karbidovou ruční lapovačkou (č. 558812).

**Technický popis**

Pro otvory od Ø	60 mm
Šířka břitu	8 mm
Stopka 4hran	25 mm
Maximální hloubka zápichu $t_{max}$	20 mm
Celková délka	250 mm
Řezný materiál	M20
Druh produktu	Soustružnické nože