



Měřicí čidlo „FMT“, Maximální utahovací moment: 1500Nm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	654350 1500
GTIN	5060922233110
Třída artiklu	66D

Popis

Provedení:

- **Statické senzory kompletně s kabelem (2 m) k přímému připojení na č. 654300 nebo č. 654340 (automatické rozpoznání kalibračních dat).**
- **Přímé upevnění na pracovní plochu 3 šrouby, nejsou součástí dodávky.**

Rozsah dodávky:

Včetně kalibračního certifikátu UKAS vpravo.

Do vel. 150 (včetně) se simulátorem šroubovacích operací pro kontrolu elektrických a pneumatických šroubováků. Ve stabilním plastovém kufříku.

Upozornění:

Není vhodné pro rázové utahováky!

Technický popis

Upínací 4hran	3/4 palec
Upínací 4hran	1 palec
Maximální utahovací moment	1500 Nm
Rozsah měření	30 - 1500 Nm
Nastavení utažení	utahování doprava
Přesnost měření utahovacího momentu	±0,5 %

Protokol o zkoušce

Zkušební protokol výrobce

Druh produktu

Zkoušečka utahovacího momentu