

**Nástroj pro válečkování EG14 univerzální, Typ upínání na stopku: PSC63****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	291515 PSC63
GTIN	4060491000152
Třída artiklu	29F

Popis**Provedení:**

Pro použití na soustruzích CNC a konvenčních soustruzích.

Se symetrickou konstrukcí – použitelné jako pravá a levá verze.

Výhoda:

Možná kvalita povrchu $R_z < 1 \mu\text{m}$.

Možné posuvy až 1 mm/ot. (vnější obrábění).

Konstantní výsledky díky kontinuálnímu měření síly válcování.

Použití:

K mechanickému zušlechťování povrchů.

K obrábění všech kovových materiálů do pevnosti v tahu 1400 N/mm^2 a tvrdosti do 45 HRC.

Vhodné pro:

Rozsah $\varnothing$ (doporučený): od 50 mm

Upozornění:

Použití nástroje pro danou obráběnou plochu závisí na druhu revolverové hlavy (hvězdice/kotouč).

- Další připojení stopek k dodání na poptávku.
- Detailní technologická doporučení získáte v návodu k provozu.

Technický popis

Maximální síla válcování	8 kN
--------------------------	------

Středové přesazení hrotu f	44 mm
Ø válečků	14 mm
Typ upínání na stopku	PSC63
Délka vyložení L _A	196 mm
Směr řezu	Vlevo a vpravo
Druh produktu	Nástroj pro válečkování