

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kuželový kartáč zalomený střídaté splétání, ocelový drát 0,50 mm, Ø kartáče D1 x závit M: 115XM14mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	571305 115XM14
GTIN	4017359370124
Třída artiklu	57L

Popis**Provedení:**

Zalomený **kuželový kartáč** s hladkým drátem 0,50 mm, **splétaný** a pevně zalisovaný v ocelovém korpusu. **Velmi agresivní účinky kartáčování s vysokou odolností proti opotřebení.**

Použití:

Střídaté splétání (pravé/levé) pro zvýšenou agresivitu při obtížných kartáčovacích pracích. Velmi vhodné pro použití na rozích a na hranách, klidný chod.

Ideální pro opracování obtížně přístupných míst a pro těžké kartáčovací práce jako např. odstraňování okují, rzi, strusky, zdršňování, čištění kovových součástí, též k čištění bednění. **S vnitřním závitem M14, pro přímé upínání na úhlové brusky.**

Technický popis

Tloušťka štětín	0,5 mm
Počet copánků	20
Ø kartáče D ₁	115 mm
Délka osazení H ₁	24 mm
Maximální počet otáček	12500 min ⁻¹
Šířka osazení L ₁	12 mm

Závit M	M14
Materiál osazení	Ocelový drát
Splétání	Střídavé splétání
Druh produktu	Kuželový kartáč