

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY
Drátěný kotoučový kartáč ocelový drát 0,30 / 0,35 mm, Ø kartáče D1×šířka osazení L1: 150X30mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	570100 150X30
GTIN	4017359025697
Třída artiklu	57L

Popis
Provedení:

Vlnitý drát, pevně zalisovaný v ocelovém tělese. **Velká hustota osazení**, vysoká přesnost obvodové házivosti a odolnosti vůči opotřebení. Možné přizpůsobení různým upínacím otvorům díky **výměnným redukčním kroužkům** (součást dodávky).

Použití:

Používá se na stojanových bruskách a leštících zařízeních nebo na strojích s pružnou hřídelí. Pro zdrsňování, čištění, odstraňování rzi, okují atd.

Technický popis

Ø kartáče D ₁	150 mm
Délka osazení H ₁	33 mm
Ø redukčního kroužku	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Maximální počet otáček	6000 min ⁻¹
Tloušťka kartáče	26 mm
Ø otvoru d ₁	40 mm

Druh produktu

Kulatý kartáč