




Diamantový dělicí kotouč PREMIUM*** dlaždice, Ø kotouče: 230mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	569750 230
GTIN	9003176396350
Třída artiklu	53T

Popis

Provedení:

Diamantové řezné kotouče pro suché a mokré řezání. Otvor Ø 22,23 mm.

- **Krátké doby řezání díky skvěle řezajícím diamantům.**
- **Extrémně dlouhá životnost, menší četnost výměny kotoučů.**
- **Průměr zůstává stejný, stále stejná hloubka řezu.**
- **Téměř žádný otěr kotouče znamená sníženou prachovou zátěž.**

Kotouč na dlaždice s průběžným řezným okrajem, šířka kotouče **1,2 mm** (Ø115) a **1,6 mm** (Ø 230), velmi dobré řezné vlastnosti, 10 mm výška povlaku. Speciálně pro dlaždice a žulové desky.

Kotouč na dlažbu s kontinuální řeznou hranou, šířka kotouče **1,6 mm** (Ø 230), velmi snadné řezání, výška povlaku 10 mm. Především na dlažbu a granitové desky.

Provedení reklamní text:

Diamantové dělicí kotouče pro **suché a mokré řezání**. Otvor Ø 22,23 mm.

Velmi dobře řezající diamantový dělicí kotouč na **dlaždice a granitové desky**.

Použití:

K dělení všech běžných stavebních materiálů jako beton (i armovaný), cihly, přírodní kámen, dlaždice, keramika, ocel, atd.

Materiál:

Optimalizované pro: Keramické dlaždice, jemnou kameninu, porcelán.

Upozornění:

- **Diamantová vrstva nabroušená již z výroby. Dbejte na směr otáčení!**
- **Další diamantové dělicí kotouče na poptávku.**

Technický popis

Výška brusné vrstvy	10 mm
Šířka kotouče	1,6 mm
Ø otvoru	22,23 mm
Ø kotouče	230 mm
Maximální počet otáček	6600 min ⁻¹
Brusivo	diamant
Zkratka brusiva	D
Optimalizováno pro materiál	Kámen
Tvar	41
Popis tvaru	přímý
Pohonný agregát	úhlové brusky
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Dělicí kotouč