

MIRKA**Kotouč ABRALON™, Ø 150 mm, Zrnitost: 1000****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	567900 1000
GTIN	6416868657043
Třída artiklu	56M

Popis**Provedení:**

Patentovaný dokončovací systém ABRALON se skládá z tkané sítě, která je opatřena vrstvou karbidu křemíku na tenké vrstvě pěnové hmoty. Výhody:

- **Brusná síť umožňuje volnou cirkulaci vody resp. vzduchu, efektivní odstranění brusného prachu.**
- **Vysoce efektivní – zkrácené pracovní časy a dlouhá životnost.**

Použití:

Pro ruční a strojní broušení **za sucha resp. za mokra** kontur, tvarů, kovů **s vysokými nároky na povrch** až k předběžnému leštění.

Technický popis

Zrnitost	1000
Ø kotouče	150 mm
Řada	ABRALON™
Brusivo	Karbid křemičitý (SiC)
Zkratka brusiva	SiC
Podklad brusného materiálu	Tkaná síť
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %

Atribut názvu produktu	Ø 150 mm
Pohonný agregát	Excentrická bruska
Maximální obvodová rychlost	40 m/s
Druh produktu	Brusný kotouč se suchým zipem

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Kámen	omezené použití		
Laky	vhodný		
Uni	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		

Příslušenství

Opěrný talíř PU s multiděrováním, Vnější Ø 147 mm	567990 147
Brusný talíř PU se suchým zipem Multiděrování Vnější Ø 150 mm	567887 150
Brusný talíř PU se suchým zipem Vnější Ø 150 mm	567885 150