

MIRKA**Brusný kotouč se suchým zipem ABRANET® ACE, Ø 150 mm, Zrnitost: 600****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	567804 600
GTIN	6416868220254
Třída artiklu	56M

Popis**Provedení:**

Brusné kotouče se suchým zipem sestávající z polyamidové tkaniny s povlakem z brusného zrna se **síťovou strukturou** s tisícinásobným děrováním.

ABRANET® ACE s optimalizovanou brusnou sítí a **keramickým zrnem (CER)** nabízí vynikající brusný výkon a **prodlouženou životnost**.

Výhoda:

- **Bezprašné broušení: nejnižší zatížení pracoviště a životního prostředí.**
- **Brusný kotouč se nezanáší (zabraňuje se tak vzniku povrchových vad, prachových kuliček).**
- **Zaručeně lepší povrchy při nižší spotřebě brusiva.**
- **Vysoká efektivnost úběr se mnohonásobně zvyšuje v závislosti na povrchu.**

Použití:

Ideální pro **velmi tvrdé materiály**, jako například UV laky, primer, tvrdé dřevo, velmi vhodné také pro ocelové materiály.

Technický popis

Zrnitost	600
----------	-----

Ø kotouče	150 mm
Řada	ABRANET® ACE
Zkratka brusiva	Keramické
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 150 mm
Pohonný agregát	Excentrická bruska
Maximální obvodová rychlost	40 m/s
Druh produktu	Brusný kotouč se suchým zipem

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Laky	vhodný		
suché	vhodný		

Příslušenství

Brusný talíř PU se suchým zipem Multiděrování Vnější Ø 150 mm	567887 150
Brusný talíř PU se suchým zipem Vnější Ø 150 mm	567885 150
Opěrný talíř PU s multiděrováním, Vnější Ø 147 mm	567990 147