

Prodlínghaus

Pákové nůžky na plech s dlouhým nožem, Model: 4/300



Údaje o objednávce

Artikové číslo	769936 4/300
GTIN	2050001931757
Třída artiklu	76L

Popis

Provedení:

Pevné tělo ze zušlechtěné oceli. Bez vůle se pohybující nožové saně (pouze nízké tření), nůž ze zvláštní nástrojové oceli, speciálně kalený a broušený. Páka s kompenzační pružinou pro ochranu před úrazem, veškeré otočné čepy lze seřizovat, všechny modely jsou vybaveny plynule nastavitelným přidržovačem.

S pákovým převodem. Stříhá plechy a ocelovou kulatinu.

Lakování:

Červenohnědé.

Upozornění:

- Při dodatečné objednávce náhradních nožů jsou nutné následující údaje: Produkt, model, pokud možno i číslo stroje nebo přesnou skicu rozměrů.
- Vemte prosím na zřetel: Uvedený střížný výkon je maximální střížný výkon. Při neustálém zatěžování v nejvyšší střížné oblasti doporučujeme následný větší model.
- Údaje střížného výkonu se vztahují na materiál s pevností v tahu 450 N/mm^2 .

Náhradní horní nůž č. 769938 a náhradní dolní nůž č. 769939 viz seznam náhradních dílů.

Technický popis

Délka nože nahoře	355 mm
-------------------	--------

Hmotnost	30 kg
Výkon ve stříhu tloušťky plechu	do 4 mm
Výkon ve stříhu kruhové oceli Ø	do 13 mm
Délka nože dole	300 mm
Model	4/300
Druh produktu	Řezací kleště

Příslušenství

Nůž(dolní nůž) Vhodné pro model 4/300	769939 4/300
Nůž(horní nůž) Vhodné pro model 4/300	769938 4/300