

3M Scotch-Brite™

Vějířový brusný válec roundo (hrubý), Ø 100×100 mm, Srovnání zrnitosti: CRS**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 568470 CRS |
| GTIN | 8021684328602 |
| Třída artiklu | 53M |

Popis**Provedení:**

Standardní rozměr **Ø 100×100 mm**, Ø otvoru unašeče 19 mm s dvojistou klínovou drážkou.

Hrubé čistící roundo, agresivní, s dlouhou životností.

Použití:

Rychlé odstraňování okují, rzi, nabíhavých barev a zbytků laku. Rovnoměrný obraz povrchových čar. **Dlouhá životnost.**

Technický popis

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Podklad brusného materiálu | hrubé čistící roundo |
| Doporučené otáčky | 2800 min ⁻¹ |
| Zkratka brusiva | A |
| Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % |
| Ø válců | 100 mm |
| Šířka válců | 100 mm |
| Atribut názvu produktu | Ø 100×100 mm |
| Druh produktu | Válec na hrubé čištění roundo |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|------------------|---------|----------------|---------|
| Al Mg | vhodný | | |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný | | |
| Ocel < 55 HRC | vhodný | | |
| Ocel < 60 HRC | vhodný | | |
| INOX | vhodný | | |
| Ti | vhodný | | |
| GG(G) | vhodný | | |
| CuZn | vhodný | | |
| Plasty, GFK | vhodný | | |
| Dřevo | vhodný | | |
| Laky | vhodný | | |
| Uni | vhodný | | |
| suché | vhodný | | |