



Dílenský zkušební přístroj SENSOTORK®, Maximální utahovací moment: 1100Nm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	654250 1100
GTIN	4018754181155
Třída artiklu	63B

Popis

Provedení:

Kompaktní dílenský zkušební přístroj pro momentové klíče.

Možnost bezproblémového rozšíření díky vyměnitelným snímačům naměřených hodnot. Vysoká přesnost díky plochým měřicím snímačům (nepatrné příčné síly) se zpracováním a digitalizací naměřených dat přímo ve snímači (odchylka zobrazení od naměřené hodnoty činí $\pm 0,25\%$ v rozsahu 20 % – 100 % jmenovité hodnoty; $\pm 0,5\%$ v rozsahu 10 % – 20 % jmenovité hodnoty a $\pm 1\%$ v rozsahu 2 % – 10 % jmenovité hodnoty).

Vysoká spolehlivost díky přídavnému displeji skutečně aplikovaného utahovacího momentu u momentových klíčů.

Rozsah dodávky:

Včetně snímače měřených hodnot, držáku, displeje, stativu displeje, spirálového kabelu, síťového napáječe s přívodním kabelem (1,5 m), sady upevňovacích prvků pro vodorovnou a svislou zkušební polohu.

Rozsah dodávky:

Adaptér (vnitřní 4hran $\times$ vnější 4hran): 1/4 palce $\times$ 3/4 palce;

3/8 palce $\times$ 3/4 palce;

1/2 palce $\times$ 3/4 palce

Technický popis

Rozměr b	180 mm
Maximální utahovací moment	1100 Nm
Upínací 4hran	3/4 palec
Rozměr h ₁	79 mm
Rozměr h ₂	215 mm
Hmotnost	7,5 kg
Rozměr l	180 mm
Rozsah měření	25 – 1100 Nm
Zdroj energie	Síťový provoz
Nastavení utažení	Utahování doprava a doleva
Rozhraní	Rozhraní USB
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Kalibrování	O4
Druh produktu	Kalibrační a seřizovací zařízení

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/654250-1100>