

3M**Brusný minipás Ø 90×100 mm, SC-BF, Srovnání zrnitosti: 180**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	568561 180
GTIN	4001895524578
Třída artiklu	53M

Popis

Provedení:

Mini brusné pásy Ø 90×100 mm (289×100 mm).

Rounové mini brusné pásy pro překrývání, satinování a konečnou povrchovou úpravu.

S filmovým podkladem pro snadné nasazení na všechny válce.

Použití:

Na plošných bruskách a satinovacích strojích s upínacími válci č. 568570 - 568577 (otvor Ø 19 mm). Maximální otáčky 5 000 ot/min.

Technický popis

Barva	červená
Šířka brusného pásu	100 mm
Délka brusného pásu	289 mm
Ø brusného pásu	90 mm
Srovnání zrnitosti	180
Provedení	A medium
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %

Označení výrobce	SC-BF
Druh produktu	Brusný pás

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	omezené použití		
Dřevo	vhodný		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		

Příslušenství

Upínací válec Ø 90×100 mm Typ AIR	568575 AIR
-----------------------------------	------------