

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Hrncový kartáč ocelový drát 0,35 mm, Ø kartáče D1: 100mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	573000 100
GTIN	4017359032374
Třída artiklu	57L

**Popis****Provedení:**

Vlnitý drát pevně vtačený do ocelového těla. Pro použití na úhlových bruskách a stacionárních strojích.

**S vnitřním závitem M14. S vnitřním závitem M14.**

**Použití:**

Vhodný zejména k opracování povrchů, leštění, odstraňování otřepů, rzi, barev, základních nátěrů a okují.

**Technický popis**

Maximální počet otáček	8500 min <sup>-1</sup>
Délka osazení H <sub>1</sub>	30 mm
Tloušťka štětín	0,35 mm
Ø kartáče D <sub>1</sub>	100 mm
Závit M	M14
Materiál osazení	Ocelový drát
Druh produktu	Hrncový kartáč

