

Garant**Frézovací tělísko Z7 střední, křížové ozubení, TK, Typ: AF0324****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	546900 AF0324
GTIN	4045197887870
Třída artiklu	51D

Popis**Provedení:**

Technické frézy **GARANT** jsou vyráběny výlučně na nejmodernějších CNC strojích z vysoce výkonných druhů tvrdokovů s vysokou houževnatostí a nejvyšší stabilitou řezných hran. Pokud je průměr hlavy větší než průměr stopky, je stopka z oceli, v ostatních případech je rovněž z tvrdokovu.

TK malé technické frézy s \varnothing stopky 3 mm. S vodící plochou na špičce. Precizní odjehlování bez poškození obrobku.

Použití:

Použití jak v ručních bruskách, tak i průmyslových robotech na téměř všechny druhy materiálů. K odstraňování otřepů, odhraňování, čištění, opracování svarových švů a ploch.

Technický popis

Jemnost ozubení	střední
Celková délka	40 mm
\varnothing hlavy	3 mm
Tvar	AF0324

Popis tvaru	Válec s vodící plochou
Druh ozubení	křížové bříty
Zkratka ozubení	Z7
Ø stopky	3 mm
Délka hlavy	24 mm
Řada	Ozubení Z7
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Technická fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
INOX	omezené použití		
Ti	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
Uni	vhodný		