

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kulatý odjehlovací kartáč mikroabrazivní 1,1 mm, SiC 120, Ø kartáče D1×šířka osazení L1: 250X60mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	570520 250X60
GTIN	4017359258835
Třída artiklu	57L

**Popis****Provedení:**

Vlnitý velmi pevný **ocelový drát, drát INOX** nebo **štětiny z brusného nylonu**. Upínací otvor 50,8 mm s dvojitou klínovou drážkou 13×7. Jiné otvory jsou možné.

Vlnité, vysoce pevné **štětiny z brusného nylonu**.

**Použití:**

Pro všechny obvyklé stolní odjehlovací stroje. Díky speciálnímu drátu zvláště dlouhá životnost. Pružné brusné štětiny pro rovnoměrné odjehlování a zaoblování hran i pro obrábění povrchu.

**Upozornění:**

Na obrobek působí pouze špičky osazení. Příliš velký přítlak nezlepší výsledek, zvyšuje však potřebný výkon pohonu a snižuje tak životnost kartáče.

**Technický popis**

Ø kartáče D <sub>1</sub>	250 mm
Maximální počet otáček	3600 min <sup>-1</sup>
Tloušťka kartáče	58 mm

Délka osazení H <sub>1</sub>	50 mm
Materiál osazení	Obsahuje karbid křemičitý
Zkratka brusiva	SiC
Tloušťka štětín	1,1 mm
Pohonný agregát	Stolní odjehlovací stroj
Druh produktu	Kulatý kartáč