



## Úhlová bruska GWS, Typ: 15-125CIEP



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	077109 15-125CIEP
GTIN	3165140861519
Třída artiklu	03C

### Popis

#### Provedení:

**1500 W** motor a **maximální ochranná funkce** díky dodatečné **motorové brzdě (Intelligent Brake System** s až o 70 % kratší dobou doběhu) a se spínačem PROtection, který lze ovládat **na různých místech**, a který se bezprostředně po uvolnění vypne. S regulovatelnou elektronikou počtu otáček. Závit vřetena M14×1,5.

#### Silné úhlové brusky v kompaktním provedení.

- **Výkonný motor s funkcí Constant-Electronic, jemným rozběhem a omezením náběhového proudu.**
- **Dlouhá životnost díky přímému chlazení a ochraně proti přetížení.**
- **Vysoká ochrana uživatele díky přídatné rukojeti Vibration Control, KickBack Stop a ochraně proti opakovanému rozběhu.**

#### Rozsah dodávky:

Včetně ochranného krytu pro zabezpečení proti překroucení, upínací sady, přídatné rukojeti.

Označení výrobce: GWS 15-125 CIEPX

Příkon: 1500 W

Rozsah otáček: 2800 - 12000 min<sup>-1</sup>

Připojovací závit: M14×1,5

Maximální vibrace dle EN: 6 m/s<sup>2</sup>

Maximální Ø kotouče: 125 mm

### Technický popis

Maximální vibrace dle EN	6 m/s <sup>2</sup>
--------------------------	--------------------

Blokování opakovaného rozběhu	ano
Označení výrobce	GWS 15-125 CIEPX
Zvláštní znaky	nejvyšší ochrana uživatele
Příkon	1500 W
Jemný rozběh	ano
Hmotnost	2,5 kg
Maximální hloubka řezu	34 mm
Zastavení zpětného rázu	ano
Maximální Ø kotouče	125 mm
Rozsah otáček	2800 - 12000 min <sup>-1</sup>
Připojovací závit	M14×1,5
Zdroj energie	síťový provoz
Druh produktu	Úhlová bruska