

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Splétaný štětcový kartáč drát INOX, Ø kartáče D1×tloušťka štětín:  
28X0,35mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	574900 28X0,35
GTIN	4017359039427
Třída artiklu	57L

**Popis****Provedení:**

Hladký, **splétaný** drát, zalisovaný do ocelového pouzdra, **Ø stopky 6 mm**, rovnoměrná hustota osazení, velmi odolný proti opotřebení.

Kvalita drátu INOX 1.4401 (AISI 316). Korpus držáku s plastovým povlakem pro obrábění zušlechtěné oceli.

**Použití:**

Pro odjehlování, odstraňování strusky a pro všechny středně těžké až těžké kartáčovací práce.

**Kartáč se podle počtu otáček více či méně rozevívá a lze jej proto zavádět i do úzkých prostorů**, např. při opracovávání vnitřních prostorů plášťů. **Kartáč se podle počtu otáček více či méně rozevívá a lze jej proto zavádět i do úzkých prostorů**, např. při opracovávání vnitřních prostorů plášťů.

**Technický popis**

Tloušťka štětín	0,35 mm
Počet copánků	12
Délka osazení H <sub>1</sub>	28 mm
Maximální počet otáček	20000 min <sup>-1</sup>
Ø kartáče D <sub>1</sub>	28 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm

Materiál osazení	Drát INOX
Splétání	Splétané doleva
Druh produktu	Štětcový kartáč