



Snímač točivého momentu pro TTS-2000, Maximální utahovací moment: 340Nm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	654910 340
GTIN	856986007058
Třída artiklu	66D

Popis

Provedení:

Pomocí vestavěného čipu SMART, který ukládá rozpoznání čidel, je zajištěno, že lze mezi sebou vyměňovat všechny systémové komponenty. Tato čidla točivého momentu vydrží mechanické přetížení až do 150% jmenovité hodnoty. Při dosažení 110% jmenovité hodnoty čidlo vydá výstražný akustický signál, kromě toho se na displeji zobrazovacího přístroje objeví varovné upozornění. Čidla točivého momentu jsou vybavena kabelem s dlouhou životností, odolným vůči zkroucení, který lze bez obtíží vyměnit.

Norma:

Vierkantantriebe nach DIN 3120 / ISO1174-1.

Technický popis

Maximální utahovací moment	340 Nm
Přesnost měření utahovacího momentu	±1 %
Hmotnost	0,37 kg
Délka	92 mm

Rozsah utahovacích momentů	34 - 340 Nm
Průměr	37 mm
Délka kabelu	1,2 m
Kalibrování	O4
Upínací 4hran	1/2 palec
4hran na výstupu	1/2 palec
Nastavení utažení	Utahování doprava a doleva
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Druh produktu	Zkoušečka utahovacího momentu

Služby

Kalibrace oboustranněMomentová zkoušečka / senzor Maximální utahovací moment 400/2 Nm	020140 400/2
Kalibrace DAkKS oboustranněMomentová zkoušečka / senzor Maximální utahovací moment 1000/2 Nm	020150 1000/2