



Zkoušečka kroučícího momentu pro momentové klíče „SmartCheck“, Maximální utahovací moment: 100 Nm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	654650 100
GTIN	4018754273010
Třída artiklu	63B

Popis

Provedení:

Variabilní a flexibilní zkoušečka kroučícího momentu díky otočnému displeji a základnímu tělu. Možnost namontovat horizontálně i vertikálně. Displej a fóliová klávesnice jsou chráněny proti stříkající vodě a plášť se skládá z plastu odolného vůči úderům.

3 uživatelské režimy:

- **Souběžně se zobrazující displej (Track)**
- **Detekce bodu zlomu (First-Peak)**
- **Zobrazování maximálních hodnot (Peak-Hold)**

Měrné jednotky: N·m, lbf·ft, lbf·in.

Výhoda:

Kompaktní a variabilní zkoušečka utahovacího momentu. Provoz přes síťový napáječ nebo baterii.

Použití:

Seřizování **momentových šroubováků a klíčů** s nebo bez stupnice.

Rozsah dodávky:

Včetně síťového napáječe, ve stabilním plastovém kufříku.

Kalibrování: O4

Přesnost měření utahovací moment: ± 1 %

Rozsah měření: 10 - 100 Nm

Zobrazovací přístroj šířka: 120 mm
Zobrazovací přístroj výška: 124 mm
Zobrazovací přístroj hloubka: 167 mm
Hmotnost: 5,31 kg
Upínací 4hran: 3/8 palec

Technický popis

Hmotnost	5,31 kg
Zobrazovací přístroj hloubka	167 mm
Upínací 4hran	3/8 palec
Zobrazovací přístroj výška	124 mm
Maximální utahovací moment	100 Nm
Rozsah měření	10 - 100 Nm
Zobrazovací přístroj šířka	120 mm
Přesnost měření utahovací moment	±1 %
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Zdroj energie	Síťový provoz
Nastavení utažení	utahování doprava a doleva
Protokol o zkoušce	zkušební protokol výrobce
Kalibrování	O4

Služby

Kalibrování Momentová zkoušečka / senzor Maximální utahovací moment 400/2 Nm	018860 400/2
Kalibrace DAkkS Momentová zkoušečka / senzor Maximální utahovací moment 1000/2 Nm	018840 1000/2