

**Garant****Momentový klíč „Slipper“ bez stupnice, Maximální utahovací moment: 125Nm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	657766 125
GTIN	4045197891679
Třída artiklu	61E

**Popis****Provedení:**

Speciální prokluzující vypínací mechanismus **brání spolehlivě neúmyslnému přetažení**. Jednoramenný momentový klíč **bez stupnice**. Klíč se nastavuje pomocí zkoušečky momentových klíčů.

S integrovanou ráčnou

**Výhoda:**

Jemný vypínací mechanismus umožňuje práci na obtížně přístupných místech.

**Funkce:**

Při dosažení nastavené hodnoty utažení se klíč zřetelně a hmatatelně vypne a je opět připraven k okamžitému použití. Speciální vypínací mechanismus zajišťuje, že budou nastavené hodnoty utahovacích momentů spolehlivě dosaženy, ale **nebudou překročeny**.

**Použití:**

Pro střední až větší série.

**Norma:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Přesnost:**

$\pm 6\%$  z nastavené hodnoty.

**Údaje o použití:****Legenda k výkresu a vzorce:**

$l_1$  = délka páky bez nástrčného nástroje

$l_2$  = seřízená rozteč momentového klíče

$l_3$  = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

$l_4$  = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

$T_1$  = krouticí moment, který musíte nastavit

$T_2$  = předepsaný krouticí moment

## Technický popis

Přesnost měření utahovacího momentu	±6 %
Hmotnost	1360 g
Rozsah utahovacích momentů	40 - 125 Nm
Upínací 4hran	1/2 palec
Nastavení utažení	Utahování doprava
Maximální utahovací moment	125 Nm
Přepínatelné rozlišení	Nm
Přepínatelné rozlišení	lbfft
Typ připojení	Hnací čtyřhran (pro ráčnu)
Feedback	s vypínáním
Nastavení hodnoty vypínání	bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj)
Měření	Krouticí moment
Celková délka L	460 mm
Délka páky bez nástrčného nástroje [L <sub>1</sub> ]	378 mm
Princip vypínání	mechanická kluzná spojka
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	přednastavený
Norma	DIN EN ISO 6789
Kalibrování	O6
Kalibrování	O7
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Data lze protokolovat	ne
Signalizace spuštění	optický
Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	dotykový
Měřicí technika	mechanická
Druh produktu	Momentový klíč

## Služby

Kalibrace a nastaveníMomentový klíč bez stupnice Maximální utahovací moment 400 Nm	020090 400
NastaveníMomentový klíč bez stupnice Typ SET	020080 SET
Kalibrace DAkksMomentový klíč Maximální utahovací moment 1000 Nm	020020 1000
Kalibrace DAkks a nastaveníMomentový klíč bez stupnice Maximální utahovací moment 1000 Nm	020190 1000

## Příslušenství

Elektronická zkoušečka momentových klíčů„ProTest“ Maximální utahovací moment 400 Nm	654460 400
Elektronická zkoušečka momentových klíčů„ProTest“ Maximální utahovací moment 60 Nm	654460 60