

## Pákový lis, Typ: 1



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	086790 1
GTIN	2050001940414
Třída artiklu	08V

### Popis

#### Provedení:

Stabilní, dutý litinový korpus ze speciální litiny s velkou základnou. Podnož s otvory pro upevnění na podstavec (pracovní stůl resp. podstavec č. 086795). Pastorek a zdvihátko ozubnice z odolné oceli pro nejvyšší zatížení. Přesná práce díky kalenému a broušenému zdvihátku ozubnice s dlouhým vedením. Otočná deska se čtyřmi různě velkými vybráními pro umístění různých obrobků. Ovládání zdvihátka pákou.

#### Použití:

Pro zalisování a vytahování pouzder, kuličkových ložisek, trnů, kolíků, čepů atd. Rovněž pro protlačování a pro manipulaci s jednoduchými střížníky.

#### Lakování:

Světle šedá RAL 7035.

Maximální tlakový výkon: 6,57 kN

Ø zdvihátka: 36 mm

Rozpětí do poloviny trnu: 104 mm

Maximální zdvih trnu: 200 mm

Výška litého těla: 400 mm

Pro Ø obrobku do: 200 mm

### Technický popis

Rozpětí do poloviny trnu	104 mm
Šířka půdorysné plochy	172 mm
Hloubka půdorysné plochy	277 mm
Ø zdvihátka	36 mm
Typ	1
Pro Ø obrobku do	200 mm
Šířka vybrání desky	10/15/22/30 mm
Výška litého těla	400 mm
Hmotnost	25 kg
Maximální tlakový výkon	6,57 kN
Maximální zdvih trnu	200 mm
Druh produktu	Pákový lis