

GECHTER**Ruční pákový lis, Typ: 16****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	086760 16
GTIN	2050001743749
Třída artiklu	08V

Popis**Provedení:**

Stabilní, dutý korpus s velkou základnou. Podnož se čtyřmi otvory pro upevnění na pracovní stůl apod. Upínací beran lisu se pohybuje bez vůle v hranolovém vodítku a lze nastavovat jeho výšku. Kromě toho lze seřizovacím šroubem nastavit zdvih lisu (tlačného prvku) na požadovanou výšku. Na stole jsou drážky T 10 mm pro připevnění zařízení pro upnutí obrobku. S přestavitelným svorníkem lomené páky pro různé tlaky při odlišném zdvihu (viz tabulka).

Použití:

Pro lisování matric, nýtování, pěchování a vysekávání, k ohýbání, stlačování a zalisování.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035.

Upozornění:

Ruční pákové lisy se vzduchovou podporou v e-shopu k dispozici pod č. 086761.

Technický popis

Délka dlouhého zdvihu	0 - 58 mm
Tlak při dlouhém zdvihu	24 kN

T-drážky dle DIN 651	2 ks vel. 10
Hmotnost	79 kg
Vyložení	160 mm
Hloubka stolu	230 mm
Vestavná výška	100 - 320 mm
Upínací otvor v tlačném prvku	15 H 7 mm
Délka krátkého zdvihu	0 - 25 mm
Typ	16
Tlak při krátkém zdvihu	32 kN
Šířka půdorysné plochy	300 mm
Hloubka půdorysné plochy	420 mm
Šířka stolu	325 mm
Výška bez ruční páky	710 mm
Druh produktu	Kolenopákový lis