

**Garant****Krátký vrták HSS-E N, bez povlaku, Ø DC h8: 6,4mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	113150 6,4
GTIN	4045197004642
Třída artiklu	11B

## Popis

### Provedení:

Zvláště robustní a stabilní díky zesílenému jádru.  
Profil broušený, s vysokou přesností obvodové házivosti.  
Lesklý.

### Výhoda:

**Ideální pro vrtání otvorů s malou hloubkou (cca 2 – 4×D)** na NC strojích a automatech.

### Doporučení:

#### Maximální hloubka vrtání:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

## Technický popis

Jmenovitý Ø D <sub>c</sub>	6,4 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm/ot,
Počet břitů Z	2
Délka drážky pro třísky L <sub>c</sub>	31 mm
Tolerance jmenovitý Ø	h8
Ø stopky D <sub>s</sub>	6,4 mm
Celková délka L	70 mm
Norma	DIN 1897
Doporučená maximální hloubka vrtání L <sub>2</sub>	21,4 mm
Vrcholový úhel	130 stupeň

Stopka	válcová stopka
Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	HSS E
Typ	N
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Spirálový vrták

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití	80 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	45 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	50 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	40 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	30 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	25 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	10 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	8 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	5 m/min	S
GG(G)	vhodný	25 m/min	K
CuZn	omezené použití	80 m/min	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		