



Akumulátorová inspekční kamera, Označení výrobce: M12IC



Údaje o objednávce

Artikové číslo	492712 M12IC
GTIN	4002395001910
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

Kompaktní akumulátorové inspekční kamery pro vizuální inspekce na špatně přístupných místech.

- **69 mm / 2,7 palce otočný barevný LCD displej.**
- **Automatické vyrovnání kontrastu a bílé.**
- **Vodotěsná hlava kamery s 3stupňovým LED osvětlením.**
- **Pružný, vodotěsný kabel kamery (0,9 m dlouhý).**
- **Digitální zoom pro lepší rozpoznání detailů.**

Rozsah dodávky:

Včetně 1× 12 V / 2,0 Ah Li-ion akumulátoru, nabíječky, kabelu kamery, háku, magnetu, zrcátka, přepravního kufru.

Obal: Přepravní kufřík

Napětí akumulátorů: 12 V

Kapacita akumulátoru: 2 Ah

Velikost displeje: 2,7 palec

Rozlišení displeje: 320×240 px

Hlava kamery Ø: 9 mm

Délka kabelu kamery: 900 mm

Technický popis

Rozlišení displeje	320×240 px
Označení výrobce	M12 IC
Délka kabelu kamery	900 mm
Velikost displeje	2,7 palec
Napětí akumulátorů	12 V
Kapacita akumulátoru	2 Ah
Hlava kamery Ø	9 mm
Hmotnost	0,66 kg
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 12 V
Obal	Přepavní kufřík
Druh produktu	Endoskop