

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Hrncový kartáč ocelový drát 0,35 mm, Ø kartáče D1: 80mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	573000 80
GTIN	4017359032404
Třída artiklu	57L

Popis**Provedení:**

Vlnitý drát pevně vtačený do ocelového těla. Pro použití na úhlových bruskách a stacionárních strojích.

S vnitřním závitem M14. S vnitřním závitem M14.

Použití:

Vhodný zejména k opracování povrchů, leštění, odstraňování otřepů, rzi, barev, základních nátěrů a okují.

Technický popis

Maximální počet otáček	8500 min ⁻¹
Ø kartáče D ₁	85 mm
Tloušťka štětín	0,35 mm
Délka osazení H ₁	25 mm
Závit M	M14
Materiál osazení	Ocelový drát
Druh produktu	Hrncový kartáč

