

Garant**Kompaktní kotouč s rounem, Ø 115 mm, Srovnání zrnitosti: 150****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	566991 150
GTIN	4045197888815
Třída artiklu	51M

Popis**Provedení:**

Zalisované vláknité rouno s brusným prostředkem vázaným pryskyřicí umožňuje **ubírání a dokončování při jedné pracovní operaci.**

Použití:

Pro obrábění ploch a hran na úhlových bruskách (doporučený počet otáček 6000 min⁻¹). **Středně tvrdé** provedení se **zvýšenou agresivitou a stabilitou hran.** Pro všeobecné odjehlování, lehké úběrové broušení s jemným dokončením povrchu.

Maximální obvodová rychlost: 60 m/s

Ø otvoru: 22,23 mm

Stupeň jemnosti: střední

Stupeň tvrdosti: střední

Ø otvoru: 22,23 mm

Provedení: 6 A medium

Technický popis

Ø otvoru	22,23 mm
Srovnání zrnitosti	150
Stupeň jemnosti	střední

Provedení	6 A medium
Stupeň tvrdosti	střední
Doporučené otáčky	6000 min ⁻¹
Ø kotouče	115 mm
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Popis tvaru	Plochý
Atribut názvu produktu	Ø 115 mm
Optimalizováno pro materiál	INOX
Optimalizováno pro materiál	Ocel
Maximální obvodová rychlost	60 m/s
Druh produktu	Kompaktní kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		

