

Garant**Děrovací pila bimetal, Průměr: 32mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 589010 32 |
| GTIN | 4045197158406 |
| Třída artiklu | 51S |

Popis**Provedení:**

Robustní konstrukce odolná vůči prasknutí s variabilním ozubením na pružném korpusu ze speciální oceli (bimetal). Zesílené, tuhé dno je vybaveno závitem a unášecími otvory (od Ø 32 mm) pro bezpečné upnutí na stopce. Vysoká jakost zubů z HSS, geometrie zubu a nízké výrobní tolerance zajišťují nejlepší řezný výkon a dlouhou životnost.

- **Ozubení Vario 4 / 6 zubů na palec pro chod bez vibrací.**
- **Maximální hloubka řezu pro všechny velikosti 38 mm.**
- **Přesně broušené zuby – Nejrychlejší řezání a čisté řezné hrany.**

Použití:

Na stojanové vrtačky, soustruhy nebo elektrické ruční vrtačky s odpovídajícími otáčkami. K řezání kruhových otvorů z tenko- až silnostěnného materiálu (nezávisle na tom, zda je povrch obrobku rovný nebo zvlněný). Vhodné pro všechny materiály jako ocel, **ušlechtilá ocel**, mosaz, měď, litina, lehké kovy, dřevo, sádkartonové a plastové desky atd. Přidání mazacího prostředku prodlužuje životnost (u kovů).

Doporučení:

Použití řezného oleje, např. 084205 vel. 0,25 prodlužuje životnost a umožňuje rychlejší postup prací.

Upozornění:

Upínací stopky a děrovací pily jsou kompatibilní se všemi běžnými bimetalovými děrovacími pilami kromě Bosch-SDS. Vrtací korunky na kámen viz č. 788000, 788040, 788050. Vykružovačky z tvrdokovu na ocel viz č. 118400, 118500, 119000.

Technický popis

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Doporučené otáčky hliník | 410 min ⁻¹ |
| Doporučené otáčky ocel | 275 min ⁻¹ |
| Průměr | 32 mm |
| Doporučené otáčky INOX | 140 min ⁻¹ |
| Zubů na palec | 4 / 6 |
| Druh produktu | Děrovka |

Příslušenství

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Upínací stopka Typ 210L | 589310 210L |
| Upínací stopka Typ 210S | 589310 210S |
| Středicí vrták osazený TK Typ 6KT | 589432 6KT |
| Středicí vrták HSS Typ 6KT | 589430 6KT |